


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH080MSS0005B08



Območje uporabe

Posebna značilnost

napeljava z oklopom

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 60 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...85

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

290,7

Mere

[mm]

14,5 x 14,5 x 43,9

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

tlačno litje cinka, ponikljano

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov



Priključni kabel z vtičnico


ADOGH080MSS0005B08

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, črn, oklopljeno; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano



Priključek

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

barve skladno z
DIN 47100

Barva žil :

BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
WH =	belo
YE =	rumeno
screen =	zaslon