


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-50-V-V-E4,7



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OBF; ODF; OMF

OBF

Vrstna optična vlakna

[mm]

150

ODF

Vrstna optična vlakna

[mm]

1

OMF

Vrstna optična vlakna

[mm]

175

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-58...315

Mehanski podatki

Teža

[g]

112,5

Različica zaznavne glave

ravno

Premer zaznavne glave

[mm]

4,7

Celotna dolžina

[mm]

900

Razpored vlaken



Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

Material vlaknaste cevke

nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov