


Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-50-V-V-M5/16/2M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skoznjim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

ODF; OMF

ODF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

4

OMF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

1000

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-58...315

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Celotna dolžina

[mm]

2000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

19

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

Material vlaknaste cevke

nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

E20977



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-50-V-V-M5/16/2M

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------