



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-50-V-V-E2,3

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

No scale drawing available

Območje uporabe

Princip delovanja Senzor s skozijskim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni OBF

OBF

Obseg optičnih vlaken [mm] 110

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -58...315

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave ravno

Premer zaznavne glave [mm] 8

Celotna dolžina [mm] 900

Minimalni upogibni polmer [mm] 19

Material vlaken steklo

Material vlaknaste glave nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

Material vlaknaste cevke nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov