


Reflektor za retro-odbojne laserske senzorje

REFLECTOR LASER TS-10



1 M3 8 mm globoko

Območje uporabe

Izvedba	okroglo, za laserske odbojne fotocelice, M3
---------	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-10...60
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	2,3
Mere	[mm]	Ø 10 / L = 6
Površina odsevnika	[mm]	Ø 8
Materiali	vijak: nerjavno jeklo (1.4401 / 316); vzmetna podložka: nerjavno jeklo (1.4401 / 316); Matica: nerjavno jeklo (1.4401 / 316); sprednja plošča: PMMA; podstavek: ABS	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------