


Reflektor za retro-odbojne laserske senzorje

REFLECTOR LASER TS-11X11



1 M3 8 mm globoko

Območje uporabe

Izvedba oglato, za laserske odbojne fotocelice, M3

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -10...60

Mehanski podatki

Teža [g] 2,6

Mere [mm] 11 x 11 x 6

Površina odsevnika [mm] 9 x 9

Materiali vijak: nerjavno jeklo (1.4401 / 316); vzmetna podložka: nerjavno jeklo (1.4401 / 316); Matica: nerjavno jeklo (1.4401 / 316); sprednja plošča: PMMA; podstavek: ABS

Opombe

Embalážna enota 1 Kosov