




Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
Uporaba	Za uporabo v industrijskih okoljih

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OCF; OKF; OOF; OUF
---------------------------------------	--------------------

Vrstna optična vlakna	[mm]	340
-----------------------	------	-----

OKF		
Vrstna optična vlakna	[mm]	40

Vrstna optična vlakna	[mm]	200
-----------------------	------	-----

OUF		
Vrstna optična vlakna	[mm]	40

Temperatura okolice	[°C]	-20...80
---------------------	------	----------

Mehanski podatki	
Teža	[g]
Različica zaznavne glave	
Premer zaznavne glave	[mm]



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-A-R4

Dolžina zaznavne glave	[mm]	10
Celotna dolžina	[mm]	600
Minimalni upogibni polmer	[mm]	20
Razpored vlaken		
Materiali		Adapter: PPE
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		PVC

Pribor

V sklopu dobave	E20103
-----------------	--------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------