


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-A-M4/2M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skozijskim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

OKF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

96

OUF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

96

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Teža

[g]

0,063

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M4

Dolžina zaznavne glave

[mm]

15

Celotna dolžina

[mm]

2000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

10

Razpored vlaken



**Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken**

FE-00-P-A-M4/2M

Materiali	Adapter: PPE
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	PVC
Pribor	
V sklopu dobave	šestrobe matice: 4 x M4
	zobata zaporna tesnila: 4
	Narebričena matica: 1 x M11
Opombe	
Embalážna enota	1 Kosov