


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-M-E3



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Vrstna optična vlakna

[mm]

360

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Teža

[g]

12,5

Različica zaznavne glave

ravno

Premer zaznavne glave

[mm]

3

Celotna dolžina

[mm]

26

Razpored vlaken



E20078



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-M-E3

Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	medenina
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov