

Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-V-M6

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M6

Dolžina zaznavne glave

[mm]

35

Celotna dolžina

[mm]

600

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20

Materiali

Adapter: ABS

Material vlaken

steklo



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-V-M6

Material vlaknaste glave	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke	aluminij
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov