


Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-30-P-A-M6



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skoznjim žarkom

Uporaba

Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OIF

OIF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

300

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Teža

[g]

98,5

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M6

Dolžina zaznavne glave

[mm]

35

Celotna dolžina

[mm]

600

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30

Razpored vlaken



Materiali

Adapter: PA

Material vlaken

steklo



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-30-P-A-M6

Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	PVC
Pribor	
V sklopu dobave	šestrobe matice: 4 x M6, legirano jeklo
	zobata zaporna tesnila: 4
	Narebričena matica: 1 x M30
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov