


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-V-E1

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20053

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skozišnjim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

OKF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

8

OUF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

8

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Premer zaznavne glave

[mm]

1

Dolžina zaznavne glave

[mm]

5

Celotna dolžina

[mm]

600

**Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken**

FT-00-P-V-E1

Minimalni upogibni polmer [mm]	10
Materiali	Adapter: PPE
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke	PVC
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov