


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-M6

stara serija izdelkov



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF; OOF

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

OOF

Vrstna optična vlakna

[mm]

200

OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...80

Mehanski podatki

Teža

[g]

20,7

Različica zaznavne glave

ravno; z adapterjem za neposredno montažo

Celotna dolžina

[mm]

26

Razpored vlaken



Material vlaken

steklo

**Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken**

FT-00-M6

Material vlaknaste glave	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Pribor	
V sklopu dobave	šestrobe matice: 4 x M6, legirano jeklo
	zobata zaporna tesnila: 2
	Narebričena matica: 1 x M11
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov