


Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-A-M4/0,3M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20059

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skoznjim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

OKF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

120

OUF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

120

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M4

Dolžina zaznavne glave

[mm]

15

Celotna dolžina

[mm]

300



Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-A-M4/0,3M

Minimalni upogibni polmer [mm]	10
Razpored vlaken	
Materiali	Adapter: PPE
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	PVC
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov