




## Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-A-R3/1,5M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skoznjim žarkom

## Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

## OKF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

108

## OUF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

108

## Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

## Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

kotno

Premer zaznavne glave

[mm]

3

Dolžina zaznavne glave

[mm]

10

Celotna dolžina

[mm]

1500

Minimalni upogibni polmer

[mm]

10

Materiali

Adapter: PPE

Material vlaken

steklo

# E20235



## Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-A-R3/1,5M

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Material vlaknaste glave | aluminij |
| Material vlaknaste cevke | PVC      |
| <b>Pribor</b>            |          |
| V sklopu dobave          | E20104   |
| <b>Opombe</b>            |          |
| Embalažna enota          | 1 Kosov  |