


Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-A-A-R3/1M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20364

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Princip delovanja Senzor s skoznjim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni OKF; OUF

OKF

Obseg optičnih vlaken [mm] 120

OUF

Obseg optičnih vlaken [mm] 120

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -40...290

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave kotno

Premer zaznavne glave [mm] 3

Dolžina zaznavne glave [mm] 10

Celotna dolžina [mm] 1000

**Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken**

FE-00-A-A-R3/1M

Minimalni upogibni polmer [mm]	20
Materiali	Adapter: ABS
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	aluminij
Opombe	
Embalážna enota	1 Kosov