

## Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-A-M6/2,6M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

## Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

## OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

28

## OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

28

## Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

## Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M6

Dolžina zaznavne glave

[mm]

35

Celotna dolžina

[mm]

2600

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20

Materiali

Adapter: ABS

Material vlaken

steklo

**Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken**

FT-00-A-A-M6/2,6M

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Material vlaknaste glave | aluminij |
| Material vlaknaste cevke | aluminij |
| <b>Opombe</b>            |          |
| Embalažna enota          | 1 Kosov  |