


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-R3



- 1 slepa matica
2 OKF z optičnim vodnikom

Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

25

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Teža

[g]

14

Različica zaznavne glave

kotno; z adapterjem za neposredno montažo

Premer zaznavne glave

[mm]

3

Celotna dolžina

[mm]

24

Razpored vlaken

Materiali

slepa matica: plastika

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov