


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-P-A-E6/1M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OIF

OIF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Premer zaznavne glave

[mm]

6

Celotna dolžina

[mm]

1000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30

Materiali

Adapter: PA

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

aluminij

Material vlaknaste cevke

PVC

E20289



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-P-A-E6/1M

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------