

Senzorji s skošnjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-30-P-A-E3/2,5M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skošnjim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OIF

OIF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

70

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Premer zaznavne glave

[mm]

3

Celotna dolžina

[mm]

2500

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30

Materiali

Adapter: PA

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

aluminij

Material vlaknaste cevke

PVC

E20295



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-30-P-A-E3/2,5M

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------