


Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-30-A-A-M6/4M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skoznjim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OIF

OIF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

154

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M6

Celotna dolžina

[mm]

4000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30

Materiali

Adapter: PA

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

aluminij

Material vlaknaste cevke

aluminij

E20308



Senzorji s skozišnjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-30-A-A-M6/4M

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------