E20329


Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-30-P-A-R6/1M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20581

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skoznjim žarkom
Območje zaznavanja		
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni		OIF
OIF		
Obseg optičnih vlaken	[mm]	300
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...80
Mehanski podatki		
Različica zaznavne glave		kotno
Celotna dolžina	[mm]	1000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	30
Materiali		Adapter: PA
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		PVC

E20329

Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-30-P-A-R6/1M

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov