


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-30-A-A-E3/4m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skozijskim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OIF

OIF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

51

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Premer zaznavne glave

[mm]

3

Celotna dolžina

[mm]

4000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30

Materiali

Adapter: PA

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

aluminij

Material vlaknaste cevke

aluminij

E20348



Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-30-A-A-E3/4m

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------