


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-A-M6/2,5M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

28

OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

28

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M6

Dolžina zaznavne glave

[mm]

25

Celotna dolžina

[mm]

2500

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20

Materiali

Adapter: PPE

Material vlaken

steklo

E20350



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-A-M6/2,5M

Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	PVC
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov