
# E20351

## Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-A-R4/1,5M




| | | |
|---|---|---|
| **Območje uporabe** | | |
| Princip delovanja | | Razpršilno odbojni senzor |
| Uporaba | | Za uporabo v industrijskih okoljih |
| **Območje zaznavanja** | | |
| Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | | OKF; OUF |
| OKF | | |
| Vrstna optična vlakna | [mm] | 36 |
| OUF | | |
| Vrstna optična vlakna | [mm] | 36 |
| **Pogoji okolja** | | |
| Temperatura okolice | [°C] | -20...80 |
| **Mehanski podatki** | | |
| Teža | [g] | 68,5 |
| Različica zaznavne glave | | kotno |
| Premer zaznavne glave | [mm] | 4 |
| Dolžina zaznavne glave | [mm] | 10 |
| Celotna dolžina | [mm] | 1500 |
| Minimalni upogibni polmer | [mm] | 20 |
| Razpored vlaken | | ◐ |

# E20351

## Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-A-R4/1,5M

| | |
|---|---|
| Materiali | Adapter: PPE |
| Material vlaken | steklo |
| Material vlaknaste glave | aluminij |
| Material vlaknaste cevke | PVC |
| **Pribor** | |
| V sklopu dobave | E20103 |
| **Opombe** | |
| Embalažna enota | 1 Kosov |