
E20354

Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-A-E3/2,5M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe		
Princip delovanja		Razpršilno odbojni senzor
Območje zaznavanja		
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni		OKF; OUF
OKF		
Vrstna optična vlakna	[mm]	28
OUF		
Vrstna optična vlakna	[mm]	28
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...80
Mehanski podatki		
Različica zaznavne glave		ravno
Premer zaznavne glave	[mm]	3
Dolžina zaznavne glave	[mm]	25
Celotna dolžina	[mm]	2500
Minimalni upogibni polmer	[mm]	20
Materiali		Adapter: PPE
Material vlaken		steklo

E20354

Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-A-E3/2,5M

Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	PVC
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov