


Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-A-V-E1/2m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skoznjim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

OKF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

40

OUF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

40

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Premer zaznavne glave

[mm]

1

Dolžina zaznavne glave

[mm]

5

Celotna dolžina

[mm]

2000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20

Materiali

Adapter: ABS

Material vlaken

steklo

E20371



Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-A-V-E1/2m

Material vlaknaste glave	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke	aluminij
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov