


## Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-V-E1/0,4M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20077

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



## Območje uporabe

Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor

## Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni OKF; OUF

## OKF

Vrstna optična vlakna [mm] 8

## OUF

Vrstna optična vlakna [mm] 8

## Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -20...80

## Mehanski podatki

Različica zaznavne glave ravno

Premer zaznavne glave [mm] 1

Dolžina zaznavne glave [mm] 5

Celotna dolžina [mm] 400

**Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken**

FT-00-P-V-E1/0,4M

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Minimalni upogibni polmer [mm] | 10                            |
| Materiali                      | Adapter: PPE                  |
| Material vlaken                | steklo                        |
| Material vlaknaste glave       | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
| Material vlaknaste cevke       | PVC                           |
| <b>Pribor</b>                  |                               |
| V sklopu dobave                | Pritrdilna objemka:, E20107   |
| <b>Opombe</b>                  |                               |
| Embalažna enota                | 1 Kosov                       |