


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-18-P-A-M6

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OGF

OGF

Vrstna optična vlakna

[mm]

15

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Teža

[g]

50,2

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M6

Dolžina zaznavne glave

[mm]

35

Celotna dolžina

[mm]

600

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20

Razpored vlaken



Materiali

Adapter: PPE

**Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken**

FT-18-P-A-M6

Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	PVC
Pribor	
V sklopu dobave	Šestrobe matice: 4 x M6, legirano jeklo zobata zaporna tesnila: 2
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov