


## Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-18-A-A-R5

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

## Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OGF

## OGF

Vrstna optična vlakna

[mm]

12

## Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

## Mehanski podatki

Teža

[g]

0,061

Različica zaznavne glave

kotno

Premer zaznavne glave

[mm]

5

Dolžina zaznavne glave

[mm]

10

Celotna dolžina

[mm]

600

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20; (pri fiksnem polaganju)

Razpored vlaken



Materiali

Adapter: PPE

Material vlaken

steklo

# E20386



## Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-18-A-A-R5

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Material vlaknaste glave | aluminij                    |
| Material vlaknaste cevke | PVC                         |
| <b>Pribor</b>            |                             |
| V sklopu dobave          | Pritrdilna objemka:, E10221 |
| <b>Opombe</b>            |                             |
| Embalažna enota          | 1 Kosov                     |