


Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-18-P-A-M4

stara serija izdelkov



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skoznjim žarkom

Uporaba

Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OGF

OGF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

80

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Teža

[g]

50

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M4

Dolžina zaznavne glave

[mm]

15

Celotna dolžina

[mm]

600

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20

Razpored vlaken



Materiali

Adapter: PPE



Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-18-P-A-M4

Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	PVC
Pribor	
V sklopu dobave	šestrobe matice: 4 x M4
	zobata zaporna tesnila: 4
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov