


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-18-P-A-R4

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skozijskim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OGF

OGF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

80

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Teža

[g]

63,4

Različica zaznavne glave

kotno

Premer zaznavne glave

[mm]

4

Dolžina zaznavne glave

[mm]

10

Celotna dolžina

[mm]

600

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20

Razpored vlaken



Materiali

Adapter: PPE

Material vlaken

steklo

E20388



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-18-P-A-R4

Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	PVC
Pribor	
V sklopu dobave	E20103
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov