


Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-18-A-A-M4

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skoznjim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OGF

OGF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

80

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

Mehanski podatki

Teža

[g]

0,059

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M4

Dolžina zaznavne glave

[mm]

15

Celotna dolžina

[mm]

600

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20; (pri fiksnem polaganju)

Razpored vlaken



Materiali

Adapter: PPE

Material vlaken

steklo

**Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken**

FE-18-A-A-M4

Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	aluminij
Pribor	
V sklopu dobave	šestrobe matice: 4 x M4
	zobata zaporna tesnila: 4
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov