

Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-S-V-M4/0,4M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skoznjim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

OKF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

120

OUF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

120

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M4

Dolžina zaznavne glave

[mm]

15

Celotna dolžina

[mm]

400

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20

Materiali

Adapter: ABS

Material vlaken

steklo

E20394



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-S-V-M4/0,4M

Material vlaknaste glave	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke	silikon
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov