
# E20395

## Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-A-A-R8/0,3m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos




| | | |
|---|---|---|
| **Območje uporabe** | | |
| Princip delovanja | | Razpršilno odbojni senzor |
| **Območje zaznavanja** | | |
| Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | | OIF |
| OIF | | |
| Vrstna optična vlakna | [mm] | 70 |
| **Pogoji okolja** | | |
| Temperatura okolice | [°C] | -40...290 |
| **Mehanski podatki** | | |
| Različica zaznavne glave | | kotno |
| Celotna dolžina | [mm] | 300 |
| Minimalni upogibni polmer | [mm] | 30 |
| Materiali | | Adapter: PA |
| Material vlaken | | steklo |
| Material vlaknaste glave | | aluminij |
| Material vlaknaste cevke | | aluminij |
| **Opombe** | | |
| Embalažna enota | | 1 Kosov |