


## Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-P-A-M8/1,5M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20221

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



## Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

## Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OIF

OIF

Vrstna optična vlakna

[mm]

63

## Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

## Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M8

Celotna dolžina

[mm]

1500

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30

Materiali

Adapter: PA

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

aluminij

# E20398



## Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-P-A-M8/1,5M

Material vlaknaste cevke

PVC

### Opombe

Embalažna enota

1 Kosov