


Kabelska uvodnica

CABLE GLAND M20 SKINTOP



A	28
B	5...10
C	25
D	M20 x 1,5
E	38
F	17

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...100
---------------------	------	-----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	12,2
Mere	[mm]	M20 x 1,5
Oznaka navoja		M20 x 1,5
Materiali		ohišje: PA črn; Tesnilo: CR
Dolžina	[mm]	38

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------