


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-M-V-M6/1,2M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E21038

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
-------------------	---------------------------

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OB5030
---------------------------------------	--------

OB50

Vrstna optična vlakna	[mm]	35
-----------------------	------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...150
---------------------	------	-----------

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave	ravno	
Navoj zaznavne glave	M6	
Celotna dolžina	[mm]	1200
Minimalni upogibni polmer	[mm]	20
Material vlaken	steklo	
Material vlaknaste glave	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)	
Material vlaknaste cevke	metal silikon	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------