


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-M-V-M6/2M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OB5030

OB50

Vrstna optična vlakna

[mm]

32

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...150

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M6

Celotna dolžina

[mm]

2000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

Material vlaknaste cevke

metal silikon

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov