



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-M-V-R4/2M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

No scale drawing available

Območje uporabe

Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni OBFF

OBF

Vrstna optična vlakna [mm] 40

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -20...150

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave kotno

Celotna dolžina [mm] 600

Minimalni upogibni polmer [mm] 20

Material vlaken steklo

Material vlaknaste glave nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

Material vlaknaste cevke metal silikon

Pribor

V sklopu dobave E20103

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov