


Pritrdilni kotnik

O4 ADAPTOR PLATE



Območje uporabe

Izvedba

za izvedbo O4

Mehanski podatki

Teža

[g]

143,5

Mere

[mm]

89,5 x 75 x 35,8

Materiali

nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Pribor

V sklopu dobave

cilindrični vijaki: 2 x M5 x 10

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov