


Montažni komplet za fotoelektrične senzorje

O4 MOUNTING BRACKET ROD



Območje uporabe

Izvedba

Montaža cilindričnega vpenjala

Mehanski podatki

Teža

[g]

246,5

Materiali

nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Sponka: tlačno litje cinka

Pribor

V sklopu dobave

vijak s čelno kapico: 1 x M10 x 120

Maticе: 2 x M10

cilindrični vijaki: 2 x M5 x 10

Matica: 1 x M5

vijak s čelno kapico: 1 x M5 x 16

E21118



Montažni komplet za fotoelektrične senzorje

O4 MOUNTING BRACKET ROD

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------