


Pritrdilni kotnik

O4 STANDARD BRACKET



Območje uporabe

Izvedba

za izvedbo O4

Mehanski podatki

Teža

[g]

212,5

Mere

[mm]

121 x 30 x 70

Materiali

nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Pribor

V sklopu dobave

cilindrični vijaki: 2 x M5 x 35

Matice: 2

podložke: 2

cilindrični vijaki: 2 x M4 x 45

Matice: 2

podložke: 2

E21120



Pritrdilni kotnik

O4 STANDARD BRACKET

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------