E21124


Zaščitni pokrov

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E21084

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe	
Izvedba	Montaža cilindričnega vpenjala, z zaščito naprave

Mehanski podatki		
Teža	[g]	357
Vrsta montaže		površina; (M10)
Materiali		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); Sponka: nerjavno jeklo (1.4408)

E21124

Zaščitni pokrov

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

Pribor	
V sklopu dobave	vijak s čelno kapico: 1 x M10 x 120
	Matice: 2 x M10
	podložke: 2
	cilindrični vijaki: 2 x M5 x 16

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov