


Zaščitni pokrov

OG PROTECTIVE BRACKET ROD



- 1 Pritrdilna objemka
2 Podolgovata odprtina za upravljanje

Območje uporabe

Izvedba Montaža cilindričnega vpenjala, z omejevalnikom

Mehanski podatki

Teža	[g]	192,5
Mere	[mm]	27 x 40 x 110
Notranji premer	[mm]	18
Materiali	PC črn; Pritrdilni kotnik: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov