


Ethernetni priključni kabel

VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS



Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom
Izvedba	ethernetni kabel, D-kodiran

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...90
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	163,6
Mere [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Ethernetni priključni kabel

VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen



Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC, zeleno, oklopljeno; 4 x 0,34 mm²

Priključek



Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen

