


Kotni okvir z montažno sponko

MOUNTING BRACKET+CLAMP M18



Območje uporabe

Izvedba

Montaža cilindričnega vpenjala, z omejevalnikom

Mehanski podatki

Teža [g]

63

Mere [mm]

Ø 18

Notranji premer [mm]

18

Materiali

pritrdilo: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); PC črn

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov