


Montažni komplet za senzorje položaja

M12 ANGLE BRACKET 500



Območje uporabe

Izvedba

Montaža cilindričnega vpenjala

Mehanski podatki

Teža

[g]

50,5

Vrsta montaže

okrogel profil; ($\varnothing 10$ mm)

Mere

[mm]

 $\varnothing 12,2$

Materiali

pritrnilo: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); Sponka: nerjavno jeklo (1.4408)

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov