


Montažni komplet za senzorje položaja

M12 ANGLE BRACKET 500



Območje uporabe

Izvedba

Montaža cilindričnega vpenjala

Mehanski podatki

Teža

[g]

53

Vrsta montaže

okrogel profil; (Ø 10 mm)

Mere

[mm]

Ø 12,2

Materiali

pritrnilo: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); Sponka: nerjavno jeklo (1.4408)

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov