


Montažni komplet z zaščitnim pokrovom za fotoelektrične senzorje

O4 PROTECTIVE BRACKET 200



Območje uporabe

Izvedba

Montaža cilindričnega vpenjala, z zaščito naprave

Mehanski podatki

Teža

[g]

371,5

Vrsta montaže

okrogel profil; ($\varnothing 12$ mm)

Materiali

nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Sponka: tlačno litje cinka

Pribor

V sklopu dobave

vijak s čelno kapico: 1 x M5 x 16

cilindrični vijaki: 2 x M5 x 30

E21215



Montažni komplet z zaščitnim pokrovom za fotoelektrične senzorje

O4 PROTECTIVE BRACKET 200

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------